

Technikai adatlap

Anaerob termékek csavarrögzítő **02K62 nagy szilárdságú**

A WIKO 02K62 csavarrögzítő egy univerzális rögzítő, mely nagy szilárdsággal rendelkezik. Ideálisan alkalmas bármilyen csavar, támcsvavar, merevítő csavar rögzítésére. Szinte elmozdíthatatlan, vagy nagyon nehezen elmozdítható kötéseket hoz létre.

A termék a következő kiszerelésben kapható:

50 ml flakon	02K62.F50
250 ml flakon	02K62.F250

Termék tulajdonságok:

- kiváló a nagy szilárdsága
- elmozdíthatatlan kötéseket hoz létre
- bármilyen csavar, anya, menet, csapágy tömítésére és rögzítésére
- nagyon erős igénybevételelű csavar rögzítésére fejlesztették ki

Fizikai tulajdonságok (még folyékony állapotban):

Kémiai besorolás:	metakrilát, anaerob gyanta
Szín:	piros / fluoreszkáló
Viszkozitás:	1.500-3.000 mPas
Sűrűség:	1,03-1,07 g/ml
Max. menet méret:	M 36
Gyulladás pont:	> 100°C
Feldolgozási hőmérséklet:	optimális + 23°C
Tárolás:	száraz és hűvös helyen
Eltarthatóság:	12 hónap

Fizikai tulajdonságok (már kikeményedett állapotban):

Rögzülési idő:	10-15 perc
Funkciós rögzülés:	3-6 óra
Végleges kötési idő:	12-24 óra
Leszakadási nyomaték:	35-45 Nm
További csavaró nyomaték:	35-45 Nm
Hőmérséklettűrés:	- 55°C –tól + 150°C-ig

A fenti mért adatok: csavar M10X20 8.8 minőségben – anya 0.8 d 24 órára

Használati utasítás:

A termék nem alkalmas fém- műanyag peremkötésekhez.

Csak fém menetekhez, kötésekhez lehet használni!

A ragasztani kívánt felületnek száraznak, por, zsír, olaj és mindennemű szennyeződéstől mentesnek kell lennie.

Ehhez használjon speciálisan kifejlesztett WIKO Ipari gyors tisztítót. Utána a hézagot a két darab között teljesen töltse ki a felülettömítővel, majd illessze össze a darabokat és teljesen zárja le. Ha nem elég jól zárta le, az szivárgásokhoz vezethet. A kikeményedési folyamat közben már ne mozgassa el /meg. Hagyja a terméket 24 órán át száradni.

Amennyiben passzív felületet vagy alacsony hőmérséklet áll a rendelkezésére, abban az esetben használja a speciálisan kifejlesztett WIKO Anaerob aktivátor terméket, mellyel gyorsabb kikeményedési idő érhető el. Az aktivátor használatánál 15%-al csökken a szilárdság. Használat előtt kérem olvassa át a biztonsági adatlapot tanácsért.